

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, UNC: 3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.**

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 10

Gäng-Ø: 19,05 mm

totallängd L: 105 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfyrcant □: 11 mm

Kärnhåls-Ø: 16,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2,54 mm
Kärnhåls-Ø	16,5 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Varvper tum	10
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
totallängd L	105 mm
Skafftyrkant □	11 mm
Gängdjup	57,15 mm
Gängtyp	UNC
gänga	3/4-10 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig