



Hållare för diamantglättningspetsar Huvudet fixerat, Skaftmått: 10-16



Beställningsdata

Ordernummer	291401 10-16
GTIN	
Artikelklass	29M

Beskrivning

Utförande:

Fixerat verktygshuvud (pinnskruv i skaftet för frivinkelkorrigering).

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

För glättning av **icke intermittenta konturer** (konvexa, konkava, cylindriska, koniska).

Noggrannhet:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

leveransinnehåll:

Skaftstorlek 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm och 16 mm × 16 mm.

Observera:

Diamantglättningspetsarna måste beställas separat!

OBS!:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.

Teknisk beskrivning

Skaftmått	10 - 16 mm
-----------	------------

Produktlag

Slätvalsverktyg