

Garant**Handgängtappsats, obelagd, UNC: 5/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 5/16-18
GTIN	4045197068057
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.**

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 18

Gäng-Ø: 7,94 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D_s: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 6,6 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	7,94 mm
Kärnhåls-Ø	6,6 mm
Varvper tum	18
Gängstigning	1,411 mm
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant \square	4,9 mm
Gängdjup	15,88 mm
Gängtyp	UNC
gänga	5/16-18 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig