

**Garant****Maskin-gängtapp, ånganlöpt, MF: 5X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	136210 5X0,5
GTIN	4045197078520
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

Ytan ånganlöpt, minskad löseeggsbildning.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	5 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,5 mm
Kärnhåls-Ø	4,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	15 mm
Gängtyp	MF
gänga	M5×0,5
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		