

**Garant****Konisk försänkare 120°, obelagd, Ytterdiameter DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150020 16
GTIN	4045197301291
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Även lämpliga för stål < 900 N/mm<sup>2</sup>.  
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
Skafttolerans	h9
Utvändig Ø	16 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	3,2 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	57 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	120 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	27 m/min	P
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		