

Garant**HM-brotsch HPC genomgående hål, TiAlN, Nominell Ø DC: 10,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164352 10,5
GTIN	4045197675637
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader.

Brotscharna färdigslipade för valfri passning.

Brotscharna färdigslipade för valfri passning.

Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För **HPC/HSC-brotschning** av **genomgående hål**.

Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Antal skär Z: 6

Ø-Område: 10,21 - 10,7 mm

Skärlängd L_c: 20 mm

Utkragningslängd L₁: 70 mm

totallängd L: 120 mm

Antal skär Z: 6

Skaftdiameter D_s: 12 mm

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h6
Matning f i titan > 850 N/mm ²	0,1 mm/v
Utkragningslängd L ₁	70 mm
Nominell Ø D _c	10,5 mm

Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	120 mm
Skärlängd L _c	20 mm
Ø-Område	10,21 - 10,7 mm
Antal skär Z	6
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadnorm
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	rosa
Produktslag	Brotschverktyg med ej löstagbara skäreppor