



Metallkapsåg, Typ: 72365460



Beställningsdata

Ordernummer	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Halvstationär kapsåg för effektiv och snabb kapning av komponenter både i verkstaden och på byggplatsen.

- **Största möjliga arbetsframdrivning genom en motor med stort vridmoment och låga varvtal**
- **Exakta resultat och mycket litet efterarbete tack vare minimala anlöpningsfärger och låg gradbildning genom kallskärning**
- **Hög ytkvalitet genom speciella sågblad för olika metaller**
- **Upp till 100 % gnistfri och ingen stoftbildning genom kallskärning**
- **Noggrant utbalanserad handtagsdesign som ger bättre styrning**
- **Mycket precis och långlivad stålkonstruktion**
- **Sockel av aluminiumgjutgods**
- **Mjukstarten ger en långsam igångsättning av motorn så att mekanismen skyddas**
- **Snabbspännanordning för bordsklämma**
- **Bekväm fas- och vinkelinställning från 0° till 45°**
- **Djupstopp +Enkelt sågbladyte**

Användningsdata:

- **Sågning av stål- och metallprofiler.**
- **Framställning av delnings- och geringsnitt.**

· Bearbetning av rör, metallbultar, vinkeljärn och stångmaterial.**leveransinnehåll:**

1 st kapsåg, 1 st sågblad för konstruktionsstål, 1 st kombinyckel: Invändig sexkant 6 mm och krysspår PH 2, 1 st invändig sexkant 8 mm.

Teknisk beskrivning

Mjukstart	ja
vikt	24,4 kg
tillverkarens beteckning	MKAS 355
nätspänning	230 V
maximalt sågdjup 90°	120 mm
märkspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
sågblads-Ø	355 mm
maximalt sågdjup 45°	90 mm
maximalt varvtal:	1300 min ⁻¹
nätfrekvens	50 Hz
effektförbrukning	1800 W
Produktslag	Såg