

Garant**Maskin-gängtapp Form B DIN 371, obelagd, M: M1,2****Beställningsdata**

Ordernummer	131150 M1,2
GTIN	4045197068859
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.**Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil. **ISO 1 4H****HSS-E****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	1,2 mm
Antal skär Z	2
Antal spånspår	2
Kärnhåls-Ø	0,95 mm
Gängstigning	0,25 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	3,6 mm
Gängtyp	M
gänga	M1,2

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		