

Garant**Maskin-gängtapp HSSE-PM form CS, obelagd, M: M5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 131290 M5 |
| GTIN | 4045197069504 |
| Artikelklass | 11H |

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.**(Form CS) skärfas över 2–3 gängor – **med spiralspets.****Fördel:**

Högre motståndskraft mot slitage.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Antal spånspår | 3 |
| Kärnhåls-Ø | 4,2 mm |
| Gäng-Ø | 5 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Gängstigning | 0,8 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| totallängd L | 70 mm |
| Skaftfyrkant □ | 4,9 mm |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Skärmaterial | HSS E PM |
| Gängdjup | 15 mm |
| Gängtyp | M |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | M5 |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | CS |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 15 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 18 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 18 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 18 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 9 m/min | P |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |