

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E-PM, ånganlöpt, MF: 14X1****Beställningsdata**

Ordernummer	137055 14X1
GTIN	4045197272416
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	14 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	13 mm
Gängstigning	1 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 374
Gängdjup	28 mm
Gängtyp	MF
gänga	M14×1
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	skär
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	4 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		