

Garant**Maskin-gängtapp 6G DIN 376, obelagd, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	131350 M12
GTIN	4045197069689
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Toleransklass ISO 3 / 6G** = övermått 0,02 – 0,04 mm.**Alla storlekar:** Skaft **enligt DIN 376 (= avsmalnande skaft-Ø)**, därigenom lämpligt för större arbetsdjup.**Användningsdata:**För arbetsstycken som förses med ett **galvaniskt skyddsskikt** eller som lätt krymper vid härdning.**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	1,75 mm
Gäng-Ø	12 mm
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	9 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Toleransklass	ISO 3 6G
Skärmaterial	HSS E

Gängdjup	36 mm
Gängtyp	M
gänga	M12
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		