

**HAIMER MILL HM-torusfräsar, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 16/0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220297 16/0,5
GTIN	2050002068575
Artikelklass	26X

Beskrivning**Utförande:**

För **universell användning** i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med **cylindrisk kärna** för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrhölsfräsning genom **speciell ändgeometri**.

OBS!:

Beställ form **HB**: med **nr 220297**.

Verktygsfäste med SAFE-LOCK utdragsskydd finns i delen Spännteknik.

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	15,2 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,088 mm
Skärradie R_1	0,5 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,104 mm
Spiralvinkel	32 grad
Skär-Ø D_c	16 mm
Tandantal Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	42,5 mm
Skärlängd L_c	32 mm

totallängd L	93 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	f9
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig