


Garant**Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 6,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150378 6,3
GTIN	4045197086280
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Teknisk beskrivning

Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
Utvändig Ø	6,3 mm
förborningshål-Ø	1,5 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M3
Skafttolerans	h9
minsta försänkar-Ø för hål från	1,5 mm
Skaftdiameter D _s	5 mm
totallängd L	45 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS E

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	33 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	7 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	12 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	65 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		