

**Garant****Spåndrivande gängtapp Kort, obelagd, M: M2****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 131450 M2     |
| GTIN         | 4045197069726 |
| Artikelklass | 11H           |

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****Som hand- eller maskingängtapp.****Teknisk beskrivning**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Kärnhåls-Ø                   | 1,6 mm   |
| Antal spånspår               | 2        |
| Gäng-Ø                       | 2 mm     |
| Antal skär Z                 | 2        |
| Gängstigning                 | 0,4 mm   |
| Norm                         | DIN 352  |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| totallängd L                 | 36 mm    |
| Skaftfyrkant □               | 2,1 mm   |
| Toleransklass                | ISO 2 6H |
| Skärmaterial                 | HSS E    |
| Gängdjup                     | 6 mm     |
| Gängtyp                      | M        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| gänga                 | M2   |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | B  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning          | Höger  |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |

## Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)             | mindre lämplig | 13 m/min       | N       |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 15 m/min       | P       |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 15 m/min       | P       |
| Olja                         | lämplig        |                |         |
| vått maximal                 | mindre lämplig |                |         |