

Garant**Maskin-gängtapp Lång, obelagd, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	131800 M2
GTIN	4045197070319
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Långt skaft (med avsmalnande skaft-Ø förstörre arbetsdjup).****Fördel:**Mycket lämplig **för gängskärning på svåråtkomliga ställen.****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	2 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Gängstigning	0,4 mm
Norm	DIN 357
Skaftdiameter D _s	1,4 mm
totallängd L	70 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	4 mm
Gängtyp	M
gंगा	M2
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	9 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		