

Garant**Maskin-gängtapp Form B extra lång, obelagd, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	131760 M3
GTIN	4045197272225
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Med extra långt skaft.****≤ M10: Skaft enligt DIN 371.****≥ M12: Skaft enligt DIN 376.****Fördel:**Mycket lämplig för **gängskärning på svåråtkomliga ställen.****Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,5 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	3 mm
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	112 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm

Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		