

Pallhyllställ, grund, Djup 1100 mm, höjd: 3000mm



Beställningsdata

Ordernummer	991222 3000
GTIN	4058255110292
Artikelklass	960

Beskrivning

Utförande:

Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolpar.

Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolpar.

Extra nivåer hittar du under tillbehör.

Byggmått grundhyllställ: 2920 mm.

Stolpe typ: EGN 120×50×1,5.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:

Hyllställets totallängd:

För stolpram S610-M18-U och S625-A18:

Nominell längd + antal stolpar × 86 mm (för S610-M18-U)

Nominell längd + antal stolpar × 110 mm (för S625-A18).

Lackering:

Stolpar liknande RAL 5017 trafikblå, balkar RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- **På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**
- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.

Tekniska bestämmelser för uppbyggnad av ett pallhyllställ enligt BGR 234:

- **Yttre stolpar måste vid korridorer och trafikvägar vara minst 500 mm högre än den översta lagernivån.**
- **Genomfarter och överbyggnader måste förses med en sluten skiva (t.ex. spånskiva).**
- **Den fria genomgångshöjden måste vara minst 2100 mm.**
- **Vid yttre stolpar och genomfarter måste påkänningskydd monteras.**
- **Enkelhyllställ som står fritt i utrymmet ska på baksidan säkras med gallerbakväggar (mot nedfall av lagervaror).**
- **På varje hyllställscell ska skyltar med tillåten last sättas upp.**
- **Betongkvalitet: lägst C20/25 enligt EN 206-1 (DIN 1045-2); betongtjocklek minst 200 mm.**
- **Om avståndet mellan pallarna i ett dubbelhyllställ är mindre än 100 mm måste genomskjutsäkringar anordnas.**

Fler anvisningar för planering och installation:

- **En viktig uppgift är knäcklängden (K) = det största avståndet mellan golvet och det första balkplanets överkant. Den används för att beräkna vilken stolptyp som ska användas.**
- **Ovanför varorna ska det alltid finnas cirka 100 mm avstånd till nästa hyllplan resp. till hallens tak.**
- **Lyfthöjd transportmedel: översta balkens överkant plus 200 mm.**

Våra tekniska uppgifter gäller inte för asfalterade eller magnesiumhaltiga ytor, stenläggning och vältbetong.

Teknisk beskrivning

Fackbredd	2700 mm
Djup	1100 mm
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Ramprofil	S625-A18
Last per hyllplan	3060 kg
Antal pallplatser per fält	9
Stolpe typ	EGN 120×50×1,5
Påbyggnadsmått grundställ bredd	2920 mm
Antal lagernivåer	3
antal hyllställsstativ	2
höjd	3000 mm
Kundmontering	ja

Fältlast (3 fält med 2 stolppar per fält)	7045 kg
Insticksmontering	ja
Hyllåtkomst	Dubbelsidig
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	3060 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	1020 kg
Höjdställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm
Produktslag	Pallhyllställ

Tillbehör

Låsstift för stolpar	991331
Golvförankring för pallhyllställsram	991470
Underläggsplåtar för pallhyllställsramSats i 5 delar Typ 5	991481 5
Regelpar EGN-DUO 120×50 Stolplängd 2700 mm	991346 2700