

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 7/8-9****Beställningsdata**

Ordernummer	137860 7/8-9
GTIN	4045197080271
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Stabilt utförande med 20° högerspiral. HSS-E****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Varvper tum	9
Kärnhåls-Ø	19,5 mm
Gäng-Ø	22,23 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Gängstigning	2,822 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Gängdjup	44,46 mm
Gängtyp	UNC

gänga	7/8-9 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		