

Garant**Fasfräs 45°, med gänga, Ø D: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	216102 25
GTIN	4045197469946
Artikelklass	210

Beskrivning

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	20,7 mm
Passande vändskär	SD.. 090308
Skär-Ø D _c	25 mm
Fästgänga M	M12
max. avfasningsdiameter D _{max}	37,3 mm
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Min. inkörningsdiameter D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
totallängd L _{tot}	35 mm
Utkragningslängd L ₁	23 mm
Antal skär Z	2

Skafutförande	med gänga
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8