

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,5 mm
ISO-kod vändskär	APMT 100305 TR
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	205 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	175 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		