

Garant**SCLT 05T104, HB7635, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,06 – 0,15 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	1,98 mm
ISO-kod vändskär	SCLT 05T104
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		