

**Garant****SCLT 05T104, HB7735, Typ: UNI**

### Beställningsdata

Ordernummer	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Artikelklass	21A

### Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	1,98 mm
ISO-kod vändskär	SCLT 05T104
Sort	HB7735
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	lämplig	410 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	410 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	S
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		