

Garant**Fasfräs 45°, med gänga, Ø D: 16mm**

Beställningsdata

Ordernummer	216102 16
GTIN	4045197469915
Artikelklass	210

Beskrivning

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	28 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	28,3 mm
Fästgंगा M	M10
Passande vändskär	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Skruvsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Utkragningslängd L_1	18 mm
Min. inkörningsdiameter D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Antal skär Z	2

Skafutförande	med gänga
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804