

**Garant****Högeffektiv fasfräs 45°, Cylindriskt skaft, Ø D: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216460 16
GTIN	4045197553072
Artikelklass	210

**Beskrivning****Användningsdata:**

För effektiv bearbetning av mycket små fasningar. För fasning framåt och bakåt med hög hastighet.

**Fasning bakåt möjlig från strl. 6.**

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

**Teknisk beskrivning**

totalängd $L_{tot}$	110 mm
max. avfasningsdiameter $D_{max}$	22,7 mm
Skruvsats förvändskär	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	20 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
Passande vändskär	SC.. 05T104
Antal skär Z	5
Ø D	16 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Invändig	ja

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219828