



Lyftmagnet UL Plus, maximal bärförmåga (plan): 125kg



Beställningsdata

Ordernummer

085995 125

GTIN

Artikelklass

08P

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Lättstyrt manöverhandtag med säkerhetsspärr för kopplingsmekanismen. En säkerhetsplatta kontrollerar i förväg den last som ska lyftas vilket garanterar en säkerhetsfaktor på 3:1.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085992; 085995) resp. tunna, plana material (nr 085985).

För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

maximal \varnothing rund: 200 mm

maximal längd platt: 1500 mm

minimal väggjocklek platt: 20 mm

minimal väggjocklek rund: 40 mm

dim A: 101 mm

dim B: 155 mm

Teknisk beskrivning

vikt

4 kg

dim D	74 mm
maximal längd platt	1500 mm
minimal väggjocklek platt	20 mm
dim E	64 mm
dim F	152 mm
maximal bärförmåga platt	125 kg
minimal bärförmåga platt	4 kg
maximal bärförmåga rund	50 kg
dim B	155 mm
maximal Ø rund	200 mm
dim C	69 mm
dim G	26 mm
dim A	101 mm
minimal väggjocklek rund	40 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet