

**Garant****Maskin-gängtapp HSS/E, Nitrerat och ånganlöp, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	131920 M3
GTIN	4045197070647
Artikelklass	11H

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**Med spiralspets.**

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,5 mm
Gäng-Ø	3 mm
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrcant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	Nitrerat och ånganlöp

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		