



## Rörbandslipmaskin, Typ: 72227561



### Beställningsdata

Ordernummer	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

Rörbandslip med **extremt hög kapacitet för slipeffekt**. Idealisk för **bearbetning av rör och rörböjar** – rengöring, borttagning av anlöpningsfärg, slipning av svetsfogar fram till poleringsförberedelser och polering till spegelglans. Varvtalsområde för slip-, slipduk- och polerband. **Förbättrad bandstyrning**. Rörslip för smala radie, kontinuerligt justerbart varvtal för slipning, satinering och högglanspolering.

Minsta väggavstånd 50 mm.

Startsetet täcker alla standardtillämpningar för rör och rörböjar: rengöring, borttagning av valshud och repor, uppbyggnad av slipbild, bästa möjliga satinslipning.

#### Fördel:

- **Effektiv avverkning av svetsfogar genom optimal skärhastighet hos slipbanden.**
- **Steglöst reglerbart varvtal för slipning, satinering och högglanspolering av redan monterade handledare.**
- **Flexibla slipband anpassar sig optimalt också till snäva rörböjar och ger därmed ansatsfria ytor.**
- **360° periferislipning i bara 2 arbetsmoment.**
- **Brytrullar som tillval för små väggavstånd.**
- **Återstartspärr.**
- **Dammskyddade kullager.**

#### leveransinnehåll:

- **Rörslip FEIN RS 17-70 E.**
- **2 x 10 slipband 20 x 815 mm P120 / P180.**
- **2 x 10 slipband 40 x 815 mm P120 / P180.**

- **5 filtband 20 x 820 mm, mycket fina.**
- **1 verktygsväska.**

**OBS!:**

Slipvävband finns från nr 558011.

## Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
bandlängd	815 mm
bearbetbar rör-Ø	8 - 80 mm
Återstartspärr	ja
vikt	4,64 kg
bandbredd	20; 40 mm
Mjukstart	ja
tillverkarens beteckning	RS17-70 E startset
varvtalsområde	2700 - 8500 min <sup>-1</sup>
maximal bandhastighet	9 - 27 mm/s
kabellängd	4 m
märkspänning	230 V
effektförbrukning	1700 W
förpackning	Transportväska
Produktslag	Rörbandslipmaskin