

**Garant****Maskin-gängtapp HSSE-PM, TiN, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	131935 M14
GTIN	4045197532374
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.**

Kan även användas för **HARDOX-material (HARDOX ≤ 500)**.

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

**Rekommendation:**

För **TOOLOX-** och **HARDOX-material** rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borraras **0,05** till **0,3 mm** större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: DIN 376

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 12 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	14 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	12 mm
Gängstigning	2 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376

Skaftdiameter $D_s$	11 mm
totallängd L	110 mm
Skafftyrkant $\square$	9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	M
gänga	M14
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	7 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	7 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	5 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	3 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	9 m/min	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	7 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	8 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		