

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNF: 10-32****Beställningsdata**

Ordernummer	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöp gängprofil. **HSS-E**

**Användningsdata:**

**För UNF fingängor** ASME – B1.1.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,794 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Kärnhåls-Ø	4,1 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	70 mm
gänga	10-32 UNF
Gängtyp	UNF
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	4,83 mm
Varvper tum	32

Antal spånspår	3
Gängdjup	12 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		