



## HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 10-24



### Beställningsdata

Ordernummer	137868 10-24
GTIN	4067263162322
Artikelklass	12H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil. **HSS-E**

#### Användningsdata:

För **UNC enhetliga grovgångor** ASME – B1.1.

### Teknisk beskrivning

Gängdjup	12 mm
Gäng-Ø	4,83 mm
Gängstigning	1,058 mm
totallängd L	70 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Varvper tum	24
Skaftfyrcant □	4,9 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	3,9 mm
Antal skär Z	3
gänga	10-24 UNC

Gängtyp	UNC
Norm	DIN 371
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		