

**HOLEX Clever Tap maskingängttapp, obelagd, UNF: 1/4-28****Beställningsdata**

Ordernummer	133404 1/4-28
GTIN	4067263161912
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För UNF enhetliga fingängor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

gänga	1/4-28 UNF
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	6,35 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Varvper tum	28
Kärnhåls-Ø	5,5 mm
Gängstigning	0,907 mm
Gängtyp	UNF
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Skaftdiameter D _s	7 mm
Gängdjup	19,05 mm

Antal spånspår	3
totallängd L	80 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		