

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	135255 M20
GTIN	4067263162070
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

**Teknisk beskrivning**

gänga	M20
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Skaftfyrkant □	12 mm
Gängstigning	2,5 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	50 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	20 mm
totallängd L	140 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Norm	DIN 376
Gängtyp	M
Kärnhåls-Ø	17,5 mm

Skärmaterial	HSS E
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $2,5 \times D$ för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		