

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	131850 M16
GTIN	4045197070524
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Kraftig spiralspets. Styrdel med smörjspår, men utan spånspår.****Fördel:****Mycket stabil, optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.****Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	16 mm
Kärnhåls-Ø	14 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	2 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	48 mm
Gängtyp	M

gänga	M16
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	9 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		