

**Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 37mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150395 37
GTIN	4045197086952
Artikelklass	12M

**Beskrivning****Utförande:**

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-Ø så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Konisk försänkare i prisvärt utförande.

**OBS!:**

Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig Ø	37 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M20
minsta försänkar-Ø för hål från	4,8 mm
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
för sänkskruvar DIN 7991	M20
förborrningshål-Ø	4,8 mm
totallängd L	118 mm
morsekona MK	2
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		