

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, MF: 14X1,25****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 136255 14X1,25 |
| GTIN | 4067263162209 |
| Artikelklass | 12H |

Beskrivning**Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Brons - härdad gängprofil.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Skärmaterial | HSS E |
| Antal spånspår | 3 |
| Antal skär Z | 3 |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Kärnhåls-Ø | 12,8 mm |
| Gängtyp | MF |
| Norm | DIN 374 |
| gänga | M14×1,25 |
| Skaftdiameter D _s | 11 mm |
| Gängstigning | 1,25 mm |
| Gängdjup | 35 mm |
| Gäng-Ø | 14 mm |
| Skaftfyrkant □ | 9 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| totallängd L | 100 mm |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Spiralvinkel | 40 grad |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till $2,5 \times D$ för bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Serie | CleverTap |
| Produktslag | Gängtappar |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------|---------|
| Alu | begränsat lämplig | 13 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | begränsat lämplig | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 12 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 12 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | begränsat lämplig | 6 m/min | P |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |