

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, MF: 14X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	136255 14X1,5
GTIN	4067263162216
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Brons - härdad gängprofil.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	11 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
gänga	M14×1,5
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp	MF
Antal skär Z	3
Gängdjup	35 mm
Kärnhåls-Ø	12,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	14 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 374

totallängd L	100 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $2,5 \times D$ för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		