

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, MF: 6X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	136255 6X0,5
GTIN	4067263162094
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Brons - härdad gängprofil.

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	15 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
totallängd L	80 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängstigning	0,5 mm
gänga	M6×0,5
Kärnhåls-Ø	5,5 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	6 mm
Norm	DIN 374
Gängtyp	MF

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		