

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	131265 M5
GTIN	4067263161523
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	4,2 mm
Skärmaterial	HSS E
gänga	M5
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	10 mm
Gängtyp	M
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	5 mm
Gängstigning	0,8 mm
Antal spånspår	3

Toleransklass	ISO 2 6H
totallängd L	70 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		