



HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M16



Beställningsdata

Ordernummer	131265 M16
GTIN	4067263161578
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

Med spiralspets.

HOLEX Clever Tap:

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	14 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	16 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Gängdjup	32 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
gänga	M16
totallängd L	110 mm

Norm	DIN 376
Gängstigning	2 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		