



## Högmattningsfräs MFH Harrier, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/3mm



### Beställningsdata

Ordernummer	222050 32/3
GTIN	4960664707485
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Högmattningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga mattningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

#### Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

### Teknisk beskrivning

Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	1,5 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	150 mm
Vändskärsstorlek	10
Passande vändskär	SOMT..
Vändskärsskruv	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Antal skär Z	3
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	70 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm

maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	62 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	47 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,43 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	14,4 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229717
------------	--------