

**Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M16
Passande vändskär	SOMT..
Vändskärsskruv	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Vändskärsstorlek	10
totalängd L _{tot}	40 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1,5 mm
maximalt skärdjup a _{p max} vid LD-geometri	3,5 mm

Skär-Ø D_c	40 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	22,4 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	63 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,92 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	78 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229717
------------	--------