

**Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/5SLmm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 63/5SL
GTIN	4960664707737
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

**Användningsdata:**

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	2 mm
Vändskärsstorlek	14
Ø D <sub>3</sub>	39 mm
Passande vändskär	SOMT..
FästhålsØ	27 mm

Vändskärsskruv	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maximalt skärdjup $a_{p\max}$ vid LD-geometri	5 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	102 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	38 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,54 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229719
------------	--------