

HOLEX**Batteridrivnen LED-stavlamppa, Längd: 300mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081564 300 |
| GTIN | 4067263252573 |
| Artikelklass | 02A |

Beskrivning**Utförande:**

Hopfällbara och slimmade batteridrivna LED-arbetslampor med **tre belysningsalternativ**. Kan genom det slanka utförandet och de båda magneterna användas inom många tillämpningsområden.

- **En spotlight och två huvudljus.**
- **Det främre huvudljuset kan dimmas i 2 ljusnivåer.**
- **Hopfällbar 180°.**
- **Laddningsnivån är alltid synlig genom LED-displayen.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-----------|
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Belysning | LED-modul |

| | |
|--------------------------|------------------|
| ljusflöde | 80 - 300 lm |
| Batterityp | Litiumjon |
| IP-skyddsklass | IP 54 |
| brinntid | 3 - 6 h |
| Antal ingående batterier | 1 |
| vikt | 98 g |
| total bredd | 35 mm |
| Produktslag | Inspektionslampa |