



Gängtappsbits, ånganlöpt, M: M10



Beställningsdata

Ordernummer	130992 M10
GTIN	4067263295877
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

Med 1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Teknisk beskrivning

Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Gängnorm	DIN 13
Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Friställningsdiameter D ₁	7 mm
Skärfasform	B
Gängstigning	1,5 mm
totallängd L	41 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skärriktning	Höger
Skärlängd L _c	21 mm
Beläggning	ånganlöpt
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS

Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig		
Olja	lämplig		