

**Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 28/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222060 28/2
GTIN	4960664712465
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmattningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Fästgंगा M	M12
Skär-Ø D _c	28 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	1,5 mm
Passande vändskär	SOMT..
Vändskärsstorlek	10
maximalt skärdjup a _{p,max} vid LD-geometri	3,5 mm
Ø D ₃	11 mm
totallängd L _{tot}	35 mm

Antal skär Z	2
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	10,4 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,98 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsnings
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229717
------------	--------