



SOMT....20ER-GM, PR1535, Typ: 14

Beställningsdata

Ordernummer	222072 14
GTIN	4960664708239
Artikelklass	25A

Beskrivning
Utförande:

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,5 – 1,8 mm
Typ	INOX
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3,5 mm
Hörnradie	2 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14
ISO-kod vändskär	SOMT140520ER-GM

Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		