

**Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z: 100/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 100/7
GTIN	4960664707775
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vändskärsstorlek	14
totallängd L_{tot}	63 mm
Ø D_3	76 mm
Passande vändskär	SOMT..
maximalt sågdjup $a_{p max}$	2 mm

Skär-Ø D_c	100 mm
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	5 mm
FästhålsØ	32 mm
Antal skär Z	7
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{min}	176 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	198 mm
Rampningslängd L för α_{max}	75 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,28 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229719
------------	--------