

**Garant****Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 2
GTIN	4067263461173
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd <input type="checkbox"/>	3 - 9 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	5 - 10 mm
totallängd	265 mm
för handgängtappar DIN 352	M4 – M12
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor