

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 6
GTIN	4067263462910
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

Teknisk beskrivning

totallängd	1000 mm
spännvidd <input type="checkbox"/>	9 - 24 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	11 - 32 mm
för handgängtappar DIN 352	M16 – M42
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor