

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	7 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
ISO-kod hållare	E08K SDQCR/L07
total längd L	125 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12 mm
Spännhöjd L_2	7,6 mm
Utkragningslängd L_1	26 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skruvsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500